



TSC TE210


Seite einrichten → Etikettengröße wählen bzw. anlegen



Seite einrichten → Ausrichtung → **Hochformat 180°**



Grafiken → Farbanpassung → **Keine**



Etikett → Medieneinstellungen → **Thermo Transfer**

Eigenschaften von TSC TE210

Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info

Medieneinstellungen

Methode: Thermo Transfer

Typ: Etiketten mit Spalt

Spalthöhe: 3.0 mm Spaltoffset: 0.0 mm

Medienhandhabung

Nachdruckaktion: Zurückziehen

Vorkommen: Nach jeder Seite

Intervall: Einzugoffset: 0.0 mm

Positionseinstellungen

☒ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Vertikaler Versatz:

OK Abbrechen Hilfe

Optionen → Helligkeit → **10**

Eigenschaften von TSC TE210

Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info

Druckeroptionen

☐ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Druckgeschw.: 50.80 mm/s

Helligkeit: 10

Grafikformat

Direkt an Pufferspeicher: Automatisch

Gespeicherte Grafiken: Automatisch

☐ Unmittelbare Druckerbefehle deaktivieren

OK Abbrechen Hilfe

Revision #1

Created 4 October 2022 05:05:25 by Michaela König

Updated 4 October 2022 05:20:26 by Michaela König